




TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報：

シェル構造	ステインドスモークオーク
フレームベルト	ポリプロピレン
内部充填材	成形ポリウレタン
アームレスト	レザー スティールプレート(PJ85FN-PJ99FN-PJ99DN)
ヘッドレスト	ポリエステルファイバー コットンカバー スティールプレート (バラスト) (PJP)
サポートフレーム	スティール ブライトクロームメッキ(PJ85FN-PJ99FN-PJ99DN)
脚部	熱処理無垢木材 (アッシュ) (PJ99DN)
脚部先端	熱可塑性プラスチック
表面張地	天然皮革(PJ85FN-PJ99FN-PJ99DN)
表面張地	天然皮革 モンゴリアンラム毛皮(PJ99FAN-PJ99DAN)

Armchair with medium back cm h. 85

		BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)	K (レザー)					
PJ85FN	85ミディアムバック (クロームスチール)	935,000	1,062,600	1,105,500					

PJ85FN



梱包数量 : 1
 容量 : 0.61 m3
 本体重量 : 15 Kg
 グロス重量 : 18 Kg


N.B. / 注意事項

フレーム : スティンクスモークオーク0394Tとなります。
 脚部 : クロームスチール0110Mとなります。
 ベルト : ダブルグレー0280T、ブラック0154N、またはオレンジ0280Tよりお選びください。
 ※KANUを張った場合の縁取り(レザー)の組み合わせは、KANU100とGAMMA117、KANU300とGAMMA340、KANU150とGAMMA199となります。
 ※レザーKランクは、KANU,KASIA,KOTOよりお選びください。

Armchair with high back cm h. 99

		B (ファブリック)	A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	M (ファブリック)	BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)	K (レザー)
PJ99FN	99ハイバック (クロームスチール)							1,113,200	1,265,000	1,311,200
PJ99FAN	99ハイバック (クロームスチール・ファー付き)							1,372,800	1,559,800	1,606,000
PJP	ヘッドレストクッション	78,100	81,400	85,800	90,200	100,100	134,200	134,200	150,700	181,500

PJ99FN



梱包数量 : 1
 容量 : 0.75 m3
 本体重量 : 20 Kg
 グロス重量 : 23 Kg


N.B. / 注意事項

フレーム : スティンクスモークオーク0394Tとなります。
 脚部 : クロームスチール0110Mとなります。
 ベルト : ダブルグレー0280T、ブラック0154N、またはオレンジ0570Aよりお選びください。
 ※KANUを張った場合の縁取り(レザー)の組み合わせは、KANU100とGAMMA117、KANU300とGAMMA340、KANU150とGAMMA199となります。
 ※レザーKランクは、KANU,KASIA,KOTOよりお選びください。
 ※モンゴリアンファーは取り外しできます。

Rocking armchair with high back cm h. 96

		BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)	K (レザー)				
PJ99DN	96ロッキングチェア	1,225,400	1,392,600	1,442,100				
PJ99DAN	96ロッキングチェア (ファー付)	1,502,600	1,706,100	1,754,500				

PJ99DN



梱包数量 : 1
 容量 : 0.75 m³
 本体重量 : 20 Kg
 グロス重量 : 23 Kg

N.B. / 注意事項

フレーム・ロッカー部 : ステインドスモークオーク0394Tとなります。
 脚部 : クロームスチール0110Mとなります。
 ベルト : ダブルグレー0280T、ブラック0154N、またはオレンジ0570Aよりお選びください。
 ※KANUを張った場合の縁取り(レザー)の組み合わせは、KANU100とGAMMA117、KANU300とGAMMA340、KANU150とGAMMA199となります。
 ※レザークランクは、KANU,KASIA,KOTOよりお選びください。
 ※モンゴリアンファーは取り外しできます。